

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaque: 12/07mm



Données de commande

N° commande	260326 12/07
GTIN	4067263619789
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Angle d'attaque κ	93 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Longueur totale L	120 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	16 mm
Plaque adaptée	DC.. 0702..
Déport L_3	9 mm
Ø queue D_s	12 mm
Série	Master Mute
Longueur de col L_1	60 mm
Code ISO porte-outils	A12X SDUCR/L07
Taille plaque	7 mm
Plage non serrable S	72 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage