

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette:
16/06mm****Données de commande**

N° commande	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Déport L ₃	11 mm
Taille plaquette	6 mm
Ø queue D _s	16 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	20 mm
Code ISO porte-outils	A16X SCLCR/L06
Série	Master Mute
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Longueur de col L ₁	80 mm
Longueur totale L	151 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Plage non serrable S	96 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage