

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette:
12/06mm****Données de commande**

N° commande	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Taille plaquette	6 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Déport L ₃	8,5 mm
Série	Master Mute
Ø queue D _s	12 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	16 mm
Longueur totale L	120 mm
Code ISO porte-outils	A12X SCLCR/L06
Angle d'attaque κ	95 degré
Longueur de col L ₁	60 mm
Plage non serrable S	72 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage