

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette:
20/09mm****Données de commande**

N° commande	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Code ISO porte-outils	A20X SCLCR/L09
Angle d'attaque κ	95 degré
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	177 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur de col L_1	100 mm
Ø queue D_s	20 mm
Déport L_3	13 mm
Plage non serrable S	120 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage