

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/09mm****Données de commande**

N° commande	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	222 mm
Code ISO porte-outils	A25X SCLCR/L09
Série	Master Mute
Ø queue D_s	25 mm
Déport L_3	17 mm
Longueur de col L_1	125 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Angle d'attaque κ	95 degré
Plage non serrable S	155 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage