

**Garant****Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette:  
40/09mm****Données de commande**

N° commande	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Classe d'article	29E

**Description****Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

**Remarque(s):**

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

**Description technique**

Longueur de col $L_1$	200 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Code ISO porte-outils	A40X SCLCR/L09
Ø queue $D_s$	40 mm
Série	Master Mute
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Déport $L_3$	27 mm
Longueur totale L	343 mm
Taille plaquette	9 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	50 mm
Plage non serrable S	240 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage