

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette:
40/16mm****Données de commande**

N° commande	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Code ISO porte-outils	A40X STFCCR/L16
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Angle d'attaque κ	90 degré
Série	Master Mute
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Ø pré-perçage min. D_{min}	50 mm
Taille plaquette	16 mm
Ø queue D_s	40 mm
Déport L_3	27 mm
Longueur totale L	345 mm
Plage non serrable S	240 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite

Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage