

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette:
32/16mm****Données de commande**

N° commande	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Déport L_3	22 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Série	Master Mute
Code ISO porte-outils	A32X STFCL/L16
Longueur totale L	277 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Longueur de col L_1	160 mm
Ø queue D_s	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Plage non serrable S	192 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage