

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette:
25/11mm****Données de commande**

N° commande	260920 25/11
GTIN	4067263623175
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Longueur de col L ₁	125 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 47
Angle d'attaque κ	90 degré
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Déport L ₃	17 mm
Ø queue D _s	25 mm
Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	32 mm
Code ISO porte-outils	A25X STFCCR/L11
Série	Master Mute
Longueur totale L	222 mm
Plage non serrable S	155 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage