

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 32/11mm



Données de commande

N° commande	260327 32/11
GTIN	4067263623359
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Longueur totale L	277 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Ø queue D_s	32 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Déport L_3	22 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Série	Master Mute
Angle d'attaque κ	93 degré
Longueur de col L_1	160 mm
Code ISO porte-outils	A32X SDUCR/L11
Plage non serrable S	192 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage