

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 40/11mm****Données de commande**

N° commande	260327 40/11
GTIN	4067263623366
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Code ISO porte-outils	A40X SDUCR/L11
Longueur totale L	343 mm
Longueur de col L ₁	200 mm
Déport L ₃	27 mm
Taille plaquette	11 mm
Série	Master Mute
Ø queue D _s	40 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	50 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Plage non serrable S	240 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage