

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/11mm****Données de commande**

N° commande	260327 25/11
GTIN	4067263623342
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Longueur de col L_1	125 mm
Longueur totale L	222 mm
Déport L_3	17 mm
Série	Master Mute
Code ISO porte-outils	A25X SDUCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø queue D_s	25 mm
Plage non serrable S	155 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage