

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

N° commande	260327 20/11
GTIN	4067263623335
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Longueur de col L_1	100 mm
Déport L_3	13 mm
Code ISO porte-outils	A20X SDUCR/L11
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Taille plaquette	11 mm
Ø queue D_s	20 mm
Longueur totale L	177 mm
Série	Master Mute
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Plage non serrable S	120 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage