

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm



Données de commande

N° commande	260327 12/07
GTIN	4067263623311
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Angle d'attaque κ	93 degré
Série	Master Mute
Taille plaquette	7 mm
Ø queue D_s	12 mm
Longueur totale L	120 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Déport L_3	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Code ISO porte-outils	A12X SDUCR/L07
Longueur de col L_1	60 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	16 mm
Plage non serrable S	72 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage