

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm



Données de commande

N° commande	260045 20/09
GTIN	4067263623397
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Déport L_3	13 mm
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	177 mm
Code ISO porte-outils	A20X SCLCR/L09
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_5	20 mm
Série	Master Mute
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur de col L_1	100 mm
Plage non serrable S	120 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage