

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette:
12/06mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260045 12/06 |
| GTIN | 4067263623373 |
| Classe d'article | 29E |

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Taille plaquette | 6 mm |
| Déport L ₃ | 8,5 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 38 |
| Ø queue D _s | 12 mm |
| Série | Master Mute |
| Code ISO porte-outils | A12X SCLCR/L06 |
| Angle d'attaque κ | 95 degré |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 16 mm |
| Longueur de col L ₁ | 60 mm |
| Plaquette adaptée | CC.. 0602.. |
| Longueur totale L | 120 mm |
| Plage non serrable S | 72 mm |
| Norme | DIN 8024 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Type d'utilisation | Gauche |
| Vibration | amorti |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |