

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260921 20/11 |
| GTIN | 4067263623458 |
| Classe d'article | 29E |

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 47 |
| Taille plaquette | 11 mm |
| Longueur de col L ₁ | 100 mm |
| Déport L ₃ | 13 mm |
| Plaquette adaptée | TC.. 1102.. |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 25 mm |
| Angle d'attaque κ | 90 degré |
| Longueur totale L | 177 mm |
| Ø queue D _s | 20 mm |
| Code ISO porte-outils | A20X STFCCR/L11 |
| Série | Master Mute |
| Plage non serrable S | 120 mm |
| Norme | DIN 8024 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Type d'utilisation | Gauche |
| Vibration | amorti |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |