

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 32/09mm****Données de commande**

N° commande	260045 32/09
GTIN	4067263623410
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Longueur de col L_1	160 mm
Ø queue D_s	32 mm
Taille plaquette	9 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur totale L	277 mm
Série	Master Mute
Angle d'attaque κ	95 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Code ISO porte-outils	A30X SCLCR/L09
Déport L_3	22 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Plage non serrable S	192 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage