



Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 5×D, Type: 48



Données de commande

N° commande	232250 48
GTIN	4045197589088
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 48 - 65 mm

Long. utile L₁: 231,8 mm

Ø queue D_s: 40 mm

Long. queue L_s: 70 mm

Vis de serrage: 232990 TX20

Description technique

Long. utile L ₁	231,8 mm
Ø queue D _s	40 mm
Plage Ø D _c	48 - 65 mm
Vis de serrage	232990 TX20
Long. queue L _s	70 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	5×D
Queue	ISO 9766

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX20	232990 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600