



Élément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 3×D, Type: 13



Données de commande

N° commande	232245 13
GTIN	4045197658074
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Long. utile L_1 : 34,9 mm

\varnothing queue D_s : 20 mm

Long. queue L_s : 50 mm

Vis de serrage: 232990 TX8

Description technique

\varnothing queue D_s	20 mm
Vis de serrage	232990 TX8
Plage $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Long. utile L_1	34,9 mm
Long. queue L_s	50 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	3×D
Queue	ISO 9766

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX8	232990 TX8
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3