

**Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 8×D, Type: 13****Données de commande**

N° commande	232265 13
GTIN	4045197592620
Classe d'article	22G

Description**Remarque(s):**

Réduire les valeurs d'avance f de 5% et les valeurs v_c de 10%.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Long. utile L_1 : 114,3 mm

Taille cône morse CM: 2

Vis de serrage: 232990 TX8

Description technique

Plage $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Vis de serrage	232990 TX8
Long. utile L_1	114,3 mm
Taille cône morse CM	2
Nombre de dents Z	2
Exécution	8×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX8	232990 TX8
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8