

**Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 3×D, Type: 36****Données de commande**

N° commande	232258 36
GTIN	4045197658463
Classe d'article	22G

Description**Exécution:**

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Goujures droites.**Remarque(s):**

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 36 - 47 mm

Long. utile L₁: 120,6 mm

Taille cône morse CM: 4

Vis de serrage: 232990 TX20

Description technique

Plage Ø D _c	36 - 47 mm
Vis de serrage	232990 TX20
Long. utile L ₁	120,6 mm
Taille cône morse CM	4
Nombre de dents Z	2
Exécution	3×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non

Type de produit

Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
---	-------------

Jeu de vis Torx [®] 10 pièces Taille empreinte TX20	232990 TX20
--	-------------

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
--	-----------

Jeu de vis Torx [®] 10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
--	-------------

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
---	-------------

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600
---	-------------