

**Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 8×D, Type: 12****Données de commande**

N° commande	232255 12
GTIN	4045197589095
Classe d'article	22G

Description**Exécution:**

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 5% et les valeurs v_c de 10%.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Long. utile L_1 : 111,1 mm

\varnothing queue D_s : 20 mm

Long. queue L_s : 50 mm

Vis de serrage: 232990 TX7

Description technique

\varnothing queue D_s	20 mm
Vis de serrage	232990 TX7
Long. utile L_1	111,1 mm
Plage $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Long. queue L_s	50 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	8×D
Queue	ISO 9766

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX7	232990 TX7