



## Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 8×D, Type: 25



### Données de commande

N° commande	232265 25
GTIN	4045197592644
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

#### Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Réduire les valeurs d'avance  $f$  de 5% et les valeurs  $v_c$  de 10%.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Long. utile  $L_1$ : 289 mm

Taille cône morse CM: 4

Vis de serrage: 232990 TX15

### Description technique

Vis de serrage	232990 TX15
Plage $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Long. utile $L_1$	289 mm
Taille cône morse CM	4
Nombre de dents Z	2
Exécution	8×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

---

## Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX9	232990 TX9
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600