



## Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 3×D, Type: 36



### Données de commande

N° commande	232245 36
GTIN	4045197658401
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.  
Avec arrosage interne.

#### Goujures droites.

#### Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage  $\varnothing D_c$ : 36 - 47 mm

Long. utile  $L_1$ : 120,7 mm

$\varnothing$  queue  $D_s$ : 40 mm

Long. queue  $L_s$ : 70 mm

Vis de serrage: 232990 TX20

### Description technique

$\varnothing$ queue $D_s$	40 mm
Vis de serrage	232990 TX20
Plage $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Long. utile $L_1$	120,7 mm
Long. queue $L_s$	70 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	3×D

Queue	ISO 9766
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

---

## Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX20	232990 TX20
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600