

Garant**Paire de gants MASTER PU, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094253 10
GTIN	4067263830924
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Gants de montage **MASTER PU**. Le substrat en nylon associé au revêtement PU garantit des propriétés de port extrêmement légères et souples, **comme une seconde peau**. La technologie de tricot à 18 calibres permet en outre d'obtenir une excellente sensibilité tactile et aux extrémités des doigts. **Compatibles écrans tactiles**.

Norme:

EN 388, EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Série	Master PU
Taille des gants	10
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
EN 388	2111X

Matériau support	Nylon
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	blanc
Tricot technologique	18G
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages