

Mitutoyo**Comparateur numérique, Plage de mesure: 25mm****Données de commande**

N° commande	434622 25
GTIN	4946368840529
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Grand affichage numérique et affichage analogique supplémentaire. Adaptés aux mesures permanentes grâce à l'alimentation secteur. Touche de mesure avec bille en carbure, filetage M2,5x0,45.

Avantage(s):

- **Interface bidirectionnelle Digimatic S1.**
- **Rétroéclairage LCD rouge/vert pour calcul visuel de tolérance GO/±NG.**
- **Affichage analogique à barres.**
- **Fonction MAX/MIN-RANGE (valeur de battement) avec une fréquence de 500 balayages/s.**
- **Alimentation électrique externe via bloc d'alimentation c.a.**
- **Grande précision.**

Fonctionnement:

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de Ø 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec câble secteur 497661, bloc d'alimentation c.a. DC 6 V / 2 A (version CEE Allemagne), levier de relevage.

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Description technique

Ø axe de fixation h6	8 mm
Ø corps max	59 mm
Plage de mesure	25,4 mm
Indice de protection IP	IP 30
Etalonnage	C1
Force de mesure	≤ 1,8 N
Lecture sélectionnable	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Tension nominale	5,9 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur	168,5 mm
Interrupteur marche/arrêt	oui
Longueur tige de serrage	19,5 mm
Intensité nominale	2 A
Profondeur	49,1 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,0025 mm
Norme	Norme usine
Hauteur des chiffres	11 mm
Affichage avec rétroéclairage	oui
Interface	Port USB
Métrie	numérique
Type de produit	Comparateur

Services

EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30
Étalonnage DAkkSComparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100

Accessoires

ADAPTER

497661 ADAPTER