

**Mitutoyo****Comparateur numérique, Plage de mesure: 50mm****Données de commande**

N° commande	434622 50
GTIN	4946368840666
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Grand affichage numérique et affichage analogique supplémentaire. Adaptés aux mesures permanentes grâce à l'alimentation secteur. Touche de mesure avec bille en carbure, filetage M2,5x0,45.

**Avantage(s):**

- **Interface bidirectionnelle Digimatic S1.**
- **Rétroéclairage LCD rouge/vert pour calcul visuel de tolérance GO/±NG.**
- **Affichage analogique à barres.**
- **Fonction MAX/MIN-RANGE (valeur de battement) avec une fréquence de 500 balayages/s.**
- **Alimentation électrique externe via bloc d'alimentation c.a.**
- **Grande précision.**

**Fonctionnement:**

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de Ø 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart, et pas de protection contre l'eau.

**Livraison:**

Avec câble secteur 497661, bloc d'alimentation c.a. DC 6 V / 2 A (version CEE Allemagne), levier de relevage.

**Accessoire(s):**

Câble de données 497081, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

## Description technique

Ø axe de fixation h6	8 mm
Etalonnage	C1
Force de mesure	≤ 2,3 N
Ø corps max	59 mm
Plage de mesure	50,8 mm
Indice de protection IP	IP 30
Lecture sélectionnable	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Interrupteur marche/arrêt	oui
Tension nominale	5,9 V
Profondeur	49,1 mm
Longueur	247,8 mm
Intensité nominale	2 A
Longueur tige de serrage	19,5 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,004 mm
Norme	Norme usine
Hauteur des chiffres	11 mm
Affichage avec rétroéclairage	oui
Interface	Port USB
Métrie	numérique
Type de produit	Comparateur

## Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 50 mm	023000 50
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100

---

## Accessoires

ADAPTER

497661 ADAPTER