

Mitutoyo**Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 600mm****Données de commande**

N° commande	445136 600
GTIN	4946368859255
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Règle absolue, aucun nouveau réglage du point de référence après redémarrage et vitesse de déplacement illimitée. Grand volant facile à manipuler. Pointe à tracer en carbure rapporté et sortie de données Digimatic. Grand affichage LCD (hauteur des chiffres: 12 mm) pour une lecture aisée et sans erreur.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. 357, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 443510 réf. 300.

Accessoire(s):

Support 445180, câble de données 497080.

Description technique

Autonomie des piles env.	20000 h
Erreur admissible	0,05 mm
Section règle	35×12 mm
Lecture	0,01 mm
Nombre de piles incluses	1

Hauteur traçage	600 mm
Surface base, largeur	120 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Surface base, longueur	180 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Norme	Norme usine
Hauteur des chiffres	12 mm
Interface	Port USB
Interface	Interface USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Fonction de preset	oui
Métrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024630 1000
Etalonnage DAkkS Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024640 1000

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 300 mm	443510 300