

Mitutoyo**Comparateur absolu numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 25mm**

Données de commande

N° commande	434461 25
GTIN	4946368850269
Classe d'article	44A

Description

Exécution:

Comparateur standard multifonction. Fiable et facile à utiliser.

- **Possibilité de communication bidirectionnelle, par ex. pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1).**
- **Avec système ABSOLU. Réglage unique de la position initiale, qui demeure le point zéro absolu jusqu'au prochain remplacement des piles.**
- **Possibilité de calcul simple et de détection de la valeur maximale.**
- **Avec fonction d'avertissement pour le plan d'étalonnage.**
- **Evaluation GO/±NG effectuée par réglage des tolérances supérieure et inférieure.**

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 2032.

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Description technique

Lecture sélectionnable	0,0005 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032

Ø corps max	59 mm
Force de mesure	≤ 1,8 N
Type de pile	Piles boutons
Etalonnage	C1
Epaisseur du boîtier	44,2 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses	1
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,003 mm
Norme	Norme usine
Hauteur des chiffres	11 mm
Interface	Port USB
Interface	Interface USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Comparateur

Services

EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30
Étalonnage DAkkSComparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100