



Élément de base Queue CM, sans arrosage interne, 5×D, Type: 12



Données de commande

N° commande	232260 12
GTIN	4045197592552
Classe d'article	22G

Description

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 12 - 12,5 mm

Long. utile L₁: 60,3 mm

Taille cône morse CM: 2

Vis de serrage: 232990 TX7

Description technique

Long. utile L ₁	60,3 mm
Vis de serrage	232990 TX7
Plage Ø D _c	12 - 12,5 mm
Taille cône morse CM	2
Nombre de dents Z	2
Exécution	5×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX7	232990 TX7
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7