



Élément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 8×D, Type: 18



Données de commande

N° commande	232255 18
GTIN	4045197592514
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 5% et les valeurs v_c de 10%.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Long. utile L_1 : 269,9 mm

\varnothing queue D_s : 25 mm

Long. queue L_s : 56 mm

Vis de serrage: 232990 TX9

Description technique

Long. utile L_1	269,9 mm
\varnothing queue D_s	25 mm
Plage $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Vis de serrage	232990 TX9
Long. queue L_s	56 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	8×D
Queue	ISO 9766

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX8	232990 TX8
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX9	232990 TX9