

**Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 8×D, Type: 36****Données de commande**

N° commande	232265 36
GTIN	4045197592651
Classe d'article	22G

Description**Exécution:**

Pour alésages jusqu'à la précision IT10. **Goujures droites.**

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Réduire les valeurs d'avance f de 5% et les valeurs v_c de 10%.

Description technique

Long. utile L_1	349,3 mm
Vis de serrage	232990 TX20
Plage $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Taille cône morse CM	4
Nombre de dents Z	2
Exécution	8×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis Torx®10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
Tournevis dynamométriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Lame 8 mm, avec aimantet porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Jeu de vis Torx®10 pièces Taille empreinte TX20	232990 TX20
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600