



Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 16X1,5



Données de commande

N° commande	130500 16X1,5
GTIN	4067263036395
Classe d'article	12G

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds, **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**
Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

Description technique

Carré corps □	9 mm
Filetage Ø	16 mm
Type de filetage	MF
Ø perçage	14,5 mm
Pas de filetage	1,5 mm
Longueur totale L	70 mm
Ø queue D _s	12 mm
Type d'outils	HSS
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Profondeur de filetage	32 mm
Taille de filetage	M16×1,5
Norme	DIN 2181

Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		