



## Jeu de tarauds main, non revêtu, MF: 24X1,5



### Données de commande

N° commande	130500 24X1,5
GTIN	4067263036425
Classe d'article	12G

### Description

#### Exécution:

Jeu de 2 tarauds, **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**  
Filets rectifiés et entièrement détalonnés.

### Description technique

Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Type de filetage	MF
Taille de filetage	M24×1,5
Longueur totale L	90 mm
Ø perçage	22,5 mm
Carré corps □	14,5 mm
Profondeur de filetage	48 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Pas de filetage	1,5 mm
Filetage Ø	24 mm
Type d'outils	HSS

Norme	DIN 2181
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	D
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Tarauts main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Tarauts

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

