

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/11mm



Données de commande

N° commande	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	16 mm
Longueur totale L	120 mm
Code ISO porte-outils	A12X STFCR/L11
Longueur de col L_1	60 mm
Ø queue D_s	12 mm
Déport L_3	9 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Série	Master Mute
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Taille plaquette	11 mm
Plage non serrable S	72 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage