

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm



Données de commande

N° commande	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Longueur de col L_1	80 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Déport L_3	11 mm
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	150 mm
Code ISO porte-outils	A16X STFCL/L11
Série	Master Mute
Ø queue D_s	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Angle d'attaque κ	90 degré
Plage non serrable S	96 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage