

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette:
16/11mm****Données de commande**

N° commande	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Ø queue D_s	16 mm
Longueur de col L_1	80 mm
Déport L_3	11 mm
Longueur totale L	150 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Série	Master Mute
Code ISO porte-outils	A16X STFCL/L11
Plage non serrable S	96 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage