

**Garant****Barre d'alésage GARANT Master Mute, Gauche, Ø queue / dim. plaquette:  
12/11mm****Données de commande**

N° commande	260921 12/11
GTIN	4067263623434
Classe d'article	29E

**Description****Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

**Remarque(s):**

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

**Description technique**

Taille plaquette	11 mm
Série	Master Mute
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	16 mm
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Longueur de col $L_1$	60 mm
Ø queue $D_s$	12 mm
Déport $L_3$	9 mm
Longueur totale L	120 mm
Code ISO porte-outils	A12X STF CR/L11
Plage non serrable S	72 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	Gauche
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage