



## Huile soluble Plus, Contenance: 5l



### Données de commande

N° commande	084243 5
GTIN	2050002070257
Classe d'article	08J

### Description

#### Exécution:

Lubrifiant **sans chlore, formaldéhyde ni acide borique** pour **exigences maximales**. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l'outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.

L'**huile soluble Plus** est un lubrifiant miscible dans l'eau à base d'huile minérale, sans bore ni amines, spécialement formulé pour l'usinage difficile de l'aluminium et des aciers fortement alliés. L'usinage de métaux non ferreux ne doit être effectué qu'après des essais préalables.

Les émulsions avec l'**huile soluble Plus** présentent une longue durée de vie, garantissent une excellente protection contre la corrosion et sont particulièrement douces pour la peau. **Durée de conservation: 12 mois.**

#### Avantage(s):

Ces produits **préviennent la corrosion**, préservent la peinture et sont **sans danger du point de vue physiologique**, très **résistants aux agressions bactériologiques**, très bien tolérés par la peau.

#### Données d'utilisation:

- Usinage des aciers et de l'acier moulé 6-10%
- Usinage de l'aluminium à partir de 6%

### Description technique

Température de stockage	5 - 40 °C
Viscosité cinématique	93 mm <sup>2</sup> /s
Forme	liquide
Exécution	Jerricans
Contenu	5 l
Couleur	marron clair
pH	8,9
Hydrosolubilité	émulsionnable
Type de produit	Lubrifiants
Valeur au réfractomètre	1