



Huile soluble+huile de coupe WM, Contenance: 5l



Données de commande

N° commande	084244 5
GTIN	2050002070400
Classe d'article	08J

Description

Exécution:

Lubrifiant miscible dans l'eau - sans acide borique - sans amines secondaires - sans chlore

L'**huile soluble+huile de coupe WM** est un lubrifiant miscible dans l'eau, formulé avec des huiles de base hautement raffinées et peu aromatiques. Les émulsifiants spéciaux garantissent d'excellentes performances et produisent une émulsion semi-transparente. L'**huile soluble +huile de coupe WM** est ainsi stable à long terme et assure une protection élevée contre la corrosion, même à de faibles concentrations. Les additifs AW particulièrement sélectionnés permettent un usinage à des vitesses de coupe élevées.

L'**huile soluble+huile de coupe WM** est un lubrifiant universel miscible dans l'eau, idéal pour l'usinage général. **Durée de conservation: 12 mois. Aucune substance dangereuse!**

Lubrifiant **sans chlore, formaldéhyde ni acide borique** pour **exigences maximales**. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l'outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.

Avantage(s):

Ces produits **préviennent la corrosion**, préservent la peinture et sont **sans danger du point de vue physiologique**, très **résistants aux agressions bactériologiques**, très bien tolérés par la peau.

Utilisation:

Pour arrosage interne et applications haute pression.

Données d'utilisation:

- Usinages légers: rapport de mélange 1 : 20
- Usinages lourds: rapport de mélange 1 : 15
- Usinages très lourds: rapport de mélange 1 : 10

Description technique

pH	9,4 - 9,7
Forme	liquide
Couleur	ambré
Viscosité cinématique	80 - 140 mm ² /s
Température de stockage	5 - 40 °C
Exécution	Jerricans
Type de produit	Lubrifiants
Valeur au réfractomètre	1,7