

**Plot magnétique «Hold fast», AlNiCo, Ø: 44mm****Données de commande**

N° commande	085968 44
GTIN	5012095492214
Classe d'article	08Q

**Description****Exécution:**

Pour le décollage de l'aimant de la pièce par broche. Avec 2 trous filetés M8 pour la fixation d'attaches.

**Description technique**

Poids	0,6 kg
Nombre de filetages de fixation	2
Filetage de fixation dans la tête magnétique	M8 mm
Force d'attraction	200 N
Hauteur corps magnétique	44,5 mm
Ø	44 mm
Matériau noyau magnétique	AlNiCo
Type de produit	Plot magnétique

