



Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 8×D, Type: 36



Données de commande

N° commande	232255 36
GTIN	4045197592538
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Avec arrosage interne. **Goujures droites.**

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 5% et les valeurs v_c de 10%.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Long. utile L_1 : 349,3 mm

\varnothing queue D_s : 40 mm

Long. queue L_s : 70 mm

Vis de serrage: 232990 TX20

Description technique

Vis de serrage	232990 TX20
\varnothing queue D_s	40 mm
Long. utile L_1	349,3 mm
Plage $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Long. queue L_s	70 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	8×D
Queue	ISO 9766

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Jeu de vis Torx [®] 10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
Jeu de vis Torx [®] 10 pièces Taille empreinte TX20	232990 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600