

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/06mm**

Données de commande

N° commande	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	5 mm
Taille plaquette	6 mm
Code ISO porte-outils	A08H SCLCR/L06
Hauteur de serrage L_2	7 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	10 mm
Longueur totale L	100 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Longueur de tête L_1	20 mm
Ø queue D_5	8 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

