

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/06mm**

Données de commande

N° commande	269984 10/06
GTIN	4067263786825
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	6 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Ø queue D _s	10 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Longueur totale L	125 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L ₃	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	A10K SCLCR/L06
Longueur de tête L ₁	20 mm
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

