

**Garant****Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm**

## Données de commande

N° commande	269984 16/09
GTIN	4067263786849
Classe d'article	21T

## Description technique

Taille plaquette	9 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	31 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Code ISO porte-outils	A16Q SCLCR/L09
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Longueur totale L	180 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	18 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

