

**Garant****Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm**

## Données de commande

N° commande	269984 20/09
GTIN	4067263786856
Classe d'article	21T

## Description technique

Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	18 mm
Longueur totale L	200 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	9 mm
Déport L <sub>3</sub>	11 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Code ISO porte-outils	A20R SCLCR/L09
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	22 mm
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

