

**Garant****Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/06mm**

## Données de commande

N° commande	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Code ISO porte-outils	A12L SCLCR/L06
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	14 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Longueur totale L	140 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	24,3 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

