

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/09mm**

Données de commande

N° commande	269984 25/09
GTIN	4067263786863
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	200 mm
Longueur de tête L ₁	43 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	27 mm
Taille plaquette	9 mm
Déport L ₃	13,5 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Code ISO porte-outils	A25R SCLCR/L09
Ø queue D _s	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

