

**Garant****Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm**

## Données de commande

N° commande	269984 25/12
GTIN	4067263786870
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A25R SCLCR/L12
Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	43 mm
Déport L <sub>3</sub>	13,5 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	23 mm
Longueur totale L	200 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	27 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 9
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

